400 = = 390	Es wird hiermit äquivalenten notwendigen Europäischen Auslieferungsz	t erklärt, optisch Reduzie Regulat zustand	dass das nachf wirksamen Baul rungen der Vors ionen sowie der des Solariums a	olgend ange eile wie UV-L chaltleistung erythemalei Is Neugerät.	mrüstung auf die Bestrahlungsstärke Ee gebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die ang ampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM gen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/ab n Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage d Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bautei ziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.	egebe sowie klemn ieser E	enen or den ge nen usv rklärun	riginalen oder egebenenfalls w.), den ng gilt der
	Hersteller des Belichtungsgerätes: Bezeichnung Belichtungsgerät:				VDL Hapro International,P.O.Box73,4420 AC Kapelle,Netherlands UV-Kit ID-1417: Lumina E 40 SLi Intensive			
=_380								
	Zusatzinfo zum Gerät:				BlueLine (BlueQ) Umrüstung			
270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butler-ID: 1417 UV-Variante: RainbowLight			
== 3/V =	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen							
					llichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie iten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kan		tnis de	er einschlägigen
	OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamer der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätig dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den origin UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).						original	ausgeführt Maßuahmen (Estungsstufe? (Z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)
		Anz.	ArtNr.		ArtBezeichnung	äauivalent	, ig	(z.B. 300
	GB-1	3	100830	Blue Line X-	Tend 0.3 500 S	X		
	OT/ST (lang)	6	290100		ht BLUE 160W R by new technology	X		
					ht GREEN 160W R by new technology	X		
	OT/ST (lang) OT/ST (lang)	5 5	290120		ht YELLOW 160W R by new technology	X		
	UT (lang)	5	290040		ht BLUE 100W R by new technology	X		
	UT (lang)	5	290050		ht GREEN 100W R by new technology	X		
	UT (lang)	4	290060		ht RED 100W R by new technology	X		
	UT (lang)	4	290070	Rainbow Lig	ht YELLOW 100W R by new technology	X		
		*4	Acrylglasstützen: Ai	t.Nr. 09565				
300	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge							
290 280	bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerät				sund Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten dara tepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die , sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchge Firma Betreiber Straße/Nr. Plz./Ort Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift Betreiber/in	angeg	je bene	en optisch
270	UV-POWER-LIC Germany Phon	ie: +49 ((H Industriestraße 0)5931 9830-0 Fo 10logy.de / ww	ax: +49 (0)59.	Meppen / 31 9830-97	cu confraga mare Trachinos 62 Wale		NEW LERMINGTO SA