

# 03 BESTÄTIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm

Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen ( Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0.3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem 'Geräte- und Betriebsbuch' beizulegen.

Hersteller des Belichtungsgerätes:

JK-Products GmbH/Rottbittzer Strasse69/53604 Bad Honnef

Bezeichnung Belichtungsgerät:

UV-Kit ID-1433: Ergoline Evolution 600 EVG -vorher IQ (Filter VIT 2.4)

Zusatzinfo zum Gerät:

IQ-Sensor Abmeldung - BlueLine (BlueQ) Umrüstung

Geräte-Nr. Belichtungsgerät:

Butler-ID: 1433

Artikel-Nr./Bestell-Nr.:

UV-Variante: RainbowLight

Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.

(Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)

## OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE

Der Hersteller bzw. Erstverkäufer/bringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten 'Äquivalenz Bestätigung', dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                  |                                               | Bauteil    |          | Durchgeführte Maßnahmen<br>(bitte ankreuzen / eintragen) |                 |                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                  |                                               | äquivalent | original | ausgeführt                                               | Leistungsstufe? | (z.B. '2' oder 300W o. Ökomodus) |  |
| Anz.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung |                                               |            |          |                                                          |                 |                                  |  |
| GB-1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3        | 100831           | Blue Line X-Tend 0.3 500 E                    | X          |          |                                                          |                 |                                  |  |
| OT/ST (lang)                                                                                                                                                                                                                                                            | 7        | 290100           | Rainbow Light BLUE 160W R by new technology   | X          |          |                                                          |                 |                                  |  |
| OT/ST (lang)                                                                                                                                                                                                                                                            | 8        | 290110           | Rainbow Light GREEN 160W R by new technology  | X          |          |                                                          |                 |                                  |  |
| OT/ST (lang)                                                                                                                                                                                                                                                            | 7        | 290120           | Rainbow Light RED 160W R by new technology    | X          |          |                                                          |                 |                                  |  |
| OT/ST (lang)                                                                                                                                                                                                                                                            | 7        | 290130           | Rainbow Light YELLOW 160W R by new technology | X          |          |                                                          |                 |                                  |  |
| UT (lang)                                                                                                                                                                                                                                                               | 5        | 290100           | Rainbow Light BLUE 160W R by new technology   | X          |          |                                                          |                 |                                  |  |
| UT (lang)                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        | 290110           | Rainbow Light GREEN 160W R by new technology  | X          |          |                                                          |                 |                                  |  |
| UT (lang)                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        | 290120           | Rainbow Light RED 160W R by new technology    | X          |          |                                                          |                 |                                  |  |
| UT (lang)                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        | 290130           | Rainbow Light YELLOW 160W R by new technology | X          |          |                                                          |                 |                                  |  |
| SB ND                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2        | 290000           | Rainbow Light BLUE 25W by new technology      | X          |          |                                                          |                 |                                  |  |
| SB ND                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2        | 290010           | Rainbow Light GREEN 25W by new technology     | X          |          |                                                          |                 |                                  |  |
| SB ND                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2        | 290020           | Rainbow Light RED 25W by new technology       | X          |          |                                                          |                 |                                  |  |
| SB ND                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1        | 290030           | Rainbow Light YELLOW 25W by new technology    | X          |          |                                                          |                 |                                  |  |
| UT (kurz)                                                                                                                                                                                                                                                               | 2        | 290000           | Rainbow Light BLUE 25W by new technology      | X          |          |                                                          |                 |                                  |  |
| Sensor entfernen und Abmelden. Funktioniert nur mit der Steuerplatine 12214-00 oder 12214-01 sowie der Software 12829V2.22 u. A. 12829V3.1<br>Chipkarte Art.Nr.: 300109 einsetzen.<br>Für weitere Fragen setzen Sie sich mit uns oder der Firma JK-Licht in Verbindung! |          |                  |                                               |            |          |                                                          |                 |                                  |  |
| Zusätzlich auszuführende Arbeiten am Belichtungsgerät:                                                                                                                                                                                                                  |          |                  |                                               |            |          |                                                          |                 |                                  |  |

Senden Sie ein Exemplar unterschrieben (Fachkraft und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten daraufhin die Konformitätserklärung, bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerätepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die angegebenen optisch wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden.

Firma der Fachkraft

Straße/Nr.

Plz./Ort

E-Mail Adresse (Pflichtfeld)

Vor-/Name der Fachkraft

Datum/Unterschrift der Fachkraft

Firma Betreiber

Straße/Nr.

Plz./Ort

Kunden-Nr.

E-Mail Adresse (Pflichtfeld)

Ansprechpartner Betreiber

Datum/Unterschrift Betreiber/in

UV-POWER-LICHT GMBH Industriestraße 24-26 49716 Meppen /  
Germany Phone: +49 (0)5931 9830-0 Fax: +49 (0)5931 9830-97  
E-mail: info@new-technology.de / www.new-technology.de



Creation-Date:

# 03 BESTÄTIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm

Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen ( Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0.3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem 'Geräte- und Betriebsbuch' beizulegen.

Hersteller des Belichtungsgerätes:

JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef

Bezeichnung Belichtungsgerät:

UV-Kit ID-1433: Ergoline Evolution 600 EVG -vorher IQ (Filter VIT 2.4)

Zusatzinfo zum Gerät:

IQ-Sensor Abmeldung - BlueLine (BlueQ) Umrüstung

Geräte-Nr. Belichtungsgerät:

Butler-ID: 1433

Artikel-Nr./Bestell-Nr.:

UV-Variante: RainbowLight

Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.

(Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)

## OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE

Der Hersteller bzw. Erstverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten 'Äquivalenz Bestätigung', dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                  |                                            | Bauteil    |          | Durchgeführte Maßnahmen<br>(bitte ankreuzen / eintragen) |                 |                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------------------------------------|------------|----------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--|
| Anz.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung |                                            | äquivalent | original | ausgeführt                                               | Leistungsstufe? | (z.B. '2' oder 300W o. Ökomodus) |  |
| UT (kurz)                                                                                                                                                                                                                                                              | 2        | 290010           | Rainbow Light GREEN 25W by new technology  | X          |          |                                                          |                 |                                  |  |
| UT (kurz)                                                                                                                                                                                                                                                              | 1        | 290020           | Rainbow Light RED 25W by new technology    | X          |          |                                                          |                 |                                  |  |
| UT (kurz)                                                                                                                                                                                                                                                              | 1        | 290030           | Rainbow Light YELLOW 25W by new technology | X          |          |                                                          |                 |                                  |  |
| Sensor entfernen und Abmelden. Funktioniert nur mit der Steuerplatine 12214-00 oder 12214-01 sowie der Software 12829V2.22 u. A_12829V3.1<br>Chipkarte Art.Nr.: 300109 einsetzen.<br>Für weitere Fragen setzen Sie sich mit uns oder der Firma JK-Licht in Verbindung! |          |                  |                                            |            |          |                                                          |                 |                                  |  |
| Zusätzlich auszuführende Arbeiten am Belichtungsgerät:                                                                                                                                                                                                                 |          |                  |                                            |            |          |                                                          |                 |                                  |  |

Senden Sie ein Exemplar unterschrieben (Fachkraft und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten daraufhin die Konformitätserklärung, bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerätepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die angegebenen optisch wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden.

|                                  |  |                                 |  |
|----------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Firma der Fachkraft              |  | Firma Betreiber                 |  |
| Straße/Nr.                       |  | Straße/Nr.                      |  |
| Plz./Ort                         |  | Plz./Ort                        |  |
| E-Mail Adresse (Pflichtfeld)     |  | Kunden-Nr.                      |  |
| Vor-/Name der Fachkraft          |  | E-Mail Adresse (Pflichtfeld)    |  |
| Datum/Unterschrift der Fachkraft |  | Ansprechpartner Betreiber       |  |
|                                  |  | Datum/Unterschrift Betreiber/in |  |

UV-POWER-LICHT GMBH Industriestraße 24-26 49716 Meppen /  
Germany Phone: +49 (0)5931 9830-0 Fax: +49 (0)5931 9830-97  
E-mail: info@new-technology.de / www.new-technology.de



Creation-Date: