400 = = = 390	Es wird hiermit äquivalenten notwendigen Europäischen Auslieferungsz	t erklärt, optisch Reduzie Regulat zustand	dass das nacht wirksamen Bau rungen der Vors ionen sowie de des Solariums a	folgend ange teile wie UV-L schaltleistung r erythemalei ils Neugerät.	mrüstung auf die Bestrahlungsstärke Ee gebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die ang ampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPRON gen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/al n Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage o Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Baute ziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.	jegeb sowie oklemi dieser	enen o den g men us Erkläru	riginalen oder Jegebenenfalls w.), den ng gilt der
_	Hersteller des Belichtungsgerätes:				KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach			
<u>=</u> 380			:htungsgerät		UV-Kit ID-184: KBL megaSun 4500 Ultra Power CPI			
	Zusatzinfo zum Gerät:				Strahlungsnorm Typ 3			
-	Geräte-Nr. Belichtungsgerät.				Buffer-ID: 184			
<u>=</u> 370	Artikel-Nr./Bestell-Nr.: UV-Variante: RainbowLight Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.							
					ilichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie iten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kar		itnis d	er einschlägigen
360	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Ers ezeichnu rücksich owie UV	ung NEW TECHN Higung der Ferti -Strahler des So	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	olgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", izen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).		original	ausgeführt Leistungsstufe? (z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)
		Anz.	ArtNr.	Tura e	ArtBezeichnung		5 6	g % (z Fe g
	GB-1 OT/ST (lang)	6	290100	High Energy	ht BLUE 160W R by new technology	X		
	, , ,				ht GREEN 160W R by new technology	X		
	OT/ST (lang)	6	290120		ht RED 160W R by new technology			
	OT/ST (lang)	6	290130	Rainbow Lig	ht YELLOW 160W R by new technology			
	UT (lang)	4	290100	Rainbow Lig	ht BLUE 160W R by new technology	X		
	UT (lang)	4	290110	Rainbow Lig	ht GREEN 160W R by new technology	X		
	UT (lang)	4	290120	Rainbow Lig	ht RED 160W R by new technology	X		
	UT (lang)	4	290130	Rainbow Lig	ht YELLOW 160W R by new technology	X		
	Filterscheibe	3	540290	Filterscheibe	0.3 Uvisol megaSun			
310		;2	;1;Öko-Modus ein:	stellen				
	Zusätzlich auszuführende Arl am Belichtungsge							
290 280	bzw. das Gerä	te- und l uteile ord ikraft (Pflichtf er Fachkr	Betriebsbuch bz dnungsgemäß d reld)	w. den Gerä	und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten dard tepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die "sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchg Firma Betreiber Straße/Nr. Plz./Ort Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift Betreiber/in	ange	geben	en optisch
270	Germany Phon	ie: +49 ((H Industriestraße 0)5931 9830-0 F 10logy.de / ww	ax: +49 (0)59.	31 9830-97	Co (ONFO) HEROTO CONTROL OZWO):	NEW LEGIMOLOSA