400 	O3 BESTÄTIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.								
<u>-</u>	Hersteller des Belichtungsgerätes:				KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach				
=_380			htungsgerät		UV-Kit ID-188: KBL megaSun 4500 Super Power CPI				
	Zusatzinfo zum Gerät:				Strahlungsnorm Typ 4				
- 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butler-ID: 188 UV-Variante; RainbowLight				
<u>5/V</u>	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.								
					lichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen : iten beurteilen und mögliche Gefahren erkenne			nis d∈	er einschlägigen
360	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Ersi ezeichnu rücksich	ıng NEW TECHN tigung der Ferti	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	lgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bo bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigun; zen, erythemwirksam identische Werte zu den originale eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).	g",	äquivalent g	original	ausgeführt le istungsstufe? (Z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)
		Anz.	ArtNr.		ArtBezeichnung		äq	oric	aus (z.P. Čk
	GB-1	3	100401	High Energy			X		
					Light BLUE 160W R by new technology				
	OT/ST (lang)	6	290110		at REEN 160W R by new technology			넴	
	OT/ST (lang)	6	290120		nt RED 160W R by new technology		X		
	OT/ST (lang)	6	290130		nt YELLOW 160W R by new technology		X	밁	
	UT (lang) UT (lang)	4	290040		nt BLUE 100W R by new technology and GREEN 100W R by new technology		X		
	UT (lang)	4	290060		nt RED 100W R by new technology		X	HI	
	UT (lang)	4	290070		ht YELLOW 100W R by new technology		X	님	
	· (· 0)	1	655240		2 8 - 0.3 megaSun			H	
		;2;	;1Öko-Modus eins	tellen;1; Vorsch	altgeräteplatte P8 austauschen				
300 ·	Zusätzlich auszuführende Arl am Belichtungsge								
290 280	bzw. das Gerä	te- und B uteile ord ikraft (Pflichtfor er Fachkro	Setriebsbuch bz Inungsgemäß o	w. den Gerä	und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalte repass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, da sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß d Firma Betreiber Straße/Nr. Plz./Ort Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift Betreiber/in	iss die ai	ngege	bene	n optisch
270	UV-POWER-LIC Germany Phon	ie: +49 (C	Hindustriestraße 0)5931 9830-0 F 10logy.de / ww	ax: +49 (0)59.	Meppen / 81 9830-97		yu CONFORM X Thickney Cosso Ozwie		netr legalinotosu