400 = = = = 390	Es wird hiermit äquivalenten notwendigen Europäischen Auslieferungsz	t erklärt, optisch Reduzie Regulat zustand	dass das nacht wirksamen Baut rungen der Vors ionen sowie de des Solariums a	folgend ange teile wie UV-L schaltleistung rerythemalei ıls Neugerät.	Imrüstung auf die Bestrahlungsstärke Ee gebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die ang ampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM Jen ( Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/at n Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage o Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Baute	egebe sowie oklemr lieser l	enen oi den g nen usv irklärur	riginalen oder egebenenfalls w.), den ng gilt der
			an seament		ziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.  KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach			
<b>=_380</b>	Hersteller des Belichtungsgerätes:  Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-273: KBL megaSun 6800 Ultra Power ep(p2)			
	Zusatzinfo zum Gerät:				Strahlungsnorm Typ 3			
-	Geräte-Nr. Belichtungsgerät:				Butter-ID: 273			
<u></u> 3/0_	Artikel-Nr./Bestell-Nr.: UV-Variante: RainbowLight  Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.							
					ilichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie iten beurtellen und mögliche Gefahren erkennen kar		tnis d	er einschlägigen
360	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Ers ezeichnu rücksich owie UV	ung NEW TECHN Higung der Ferti -Strahler des So	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	lgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestäligt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", zen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).		original	Durchgeführt Leistungsstufe? (Z.B. "Z" oder 300W o. Ökomodus)
		Anz.	ArtNr.		ArtBezeichnung		\$ <b>\( \bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{</b>	(7. G.
	OT/ST (kurz) GB-1	4	100401	Max Warp 8	00 X-TEND M80 80W (P2)	X		
	OT/ST (lang)	6	290100		ht BLUE 160W R by new technology	X		
	OT/ST (lang)	6	290110		ht GREEN 160W R by new technology	X		
	OT/ST (lang)	6	290120	Rainbow Lig	ht RED 160W R by new technology	X		
	OT/ST (lang)	6	290130	Rainbow Lig	ht YELLOW 160W R by new technology	X		
	UT (lang)	5	290100	Rainbow Lig	ht BLUE 160W R by new technology	X		
	UT (lang)	5	290110	Rainbow Lig	ht GREEN 160W R by new technology	X		
	UT (lang)	5	290120	Rainbow Lig	ht RED 160W R by new technology	X		
	UT (lang)	5	290130	Rainbow Lig	ht YELLOW 160W R by new technology	X		
50V '	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge							
290 280	bzw. das Gerä	te- und l uteile ord ikraft (Pflichtf	Betriebsbuch bz dnungsgemäß d ield)	w. den Gerä	und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten darc tepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die , sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchg Firma Betreiber  Straße/Nr.  Plz./Ort  Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber  Datum/Unterschrift Betreiber/in	angeg	gebene	en optisch
270	UV-POWER-LIC Germany Phon	ie: +49 (	H Industriestraße 0)5931 9830-0 F 10logy.de / ww	ax: +49 (0)59.	Meppen / 31 9830-97	Control control control control		new resignated by