- _390	O3 BESTÄTIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
220	Hersteller des Belichtungsgerätes: Bezeichnung Belichtungsgerät: Zusatzinfo zum Gerät:				KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach UV-Kit ID-28: KBL megaSun 5000 Super E 6 (45/4) Filterscheibe bl. MUG 6 + w. 316 (6x400W, BQ534 Z4) Standard UV-Typ 3 Buffer-ID: 28					
_ JUV										
_370							RainbowLight			
	(Als Fachkro	aft gilt, v	wer aufgrund	seiner fach	en der umrosiong, beduilragen sie eine dolonsterie rac ilichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie k ilten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann	(ennt		er einschlägigen		
	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Ersi ezeichnu rücksich owie UV	ung NEW TECHN Higung der Ferti -Strahler des Sc	jer der nachfo IOLOGY (NT), igungstoleran	olgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", ızen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).	äquivalent	original	ausgeführt Leistungsstufe? Leistungsstufe? (2.B. '2' oder 300W o. Ökomodus)		
		Anz.	ArtNr.		ArtBezeichnung		0	(7. Le gr		
	GB-1 OT/ST (lang)	7	290040	High Energy	TX ht BLUE 100W R by new technology	X				
					ht GREEN 100W R by new technology	X				
					ht RED 100W R by new technology		X			
	OT/ST (lang) 7 290070 Rainbow Light YELLOW			Rainbow Lig	ht YELLOW 100W R by new technology	X				
	UT (lang)	5	290040	Rainbow Lig	ht BLUE 100W R by new technology	X				
	UT (lang)	4	290050	Rainbow Lig	ht GREEN 100W R by new technology	X				
	UT (lang)	4	290060	Rainbow Lig	ht RED 100W R by new technology	X				
	UT (lang)	4	290070	Rainbow Lig	ht YELLOW 100W R by new technology	X				
	Filterscheibe	4	540290	Filterscheibe	e 0.3 Uvisol megaSun					
_310		;1;	;2;Die oben genar	nnten Filterschei	ben einsetzen					
	Zusätzlich auszuführende Arl am Belichtungsge									
- _290 - _280	bzw. das Gerä	te- und B steile ord kraft	Setriebsbuch b: Inungsgemäß (zw. den Gerä	und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten darau tepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die a sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgef Firma Betreiber Straße/Nr. Plz./Ort Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber	ngeg	ebene	en optisch		