400 	Es wird hiermit äquivalenten notwendigen Europäischen	t erklärt, optisch Reduzier Regulati	dass das nacht wirksamen Baut rungen der Vors ionen sowie de	iolgend ange teile wie UV-L chaltleistung rerythemalei	mrüstung auf die Bestrahlungsstär gebene Solarium durch Austausch der Altteile geger ampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte en (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VS 1 Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Gru Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksam	n die ange , EPROM s G um/abk ndlage die	geben owie d lemme eser Erl	ien ori Ien ge en usw klärun	ginalen oder gebenenfalls r.), den g gilt der		
= = 380	güttige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung be Hersteller des Belichtungsgerätes: Bezeichnung Belichtungsgerät: Zusatzinfo zum Gerät: Geräte-Nr. Belichtungsgerät.				Eziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen. KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach UV-Kit ID-314: KBL megaSun 7000 Ultra Power CPI Strahlungsnorm Typ 3 Butler-ID: 314						
=											
370	Artikel-Nr./Bestell-Nr.: UV-Variante: Re Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fo							inbowLight			
	(Als Fachkro	aft gilt, 1	wer aufgrund	seiner fach	lichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrunge iten beurteilen und mögliche Gefahren erkeni	n sowie k	(enntr		r einschlägigen		
	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Ers ezeichnu rücksich	ıng NEW TECHN Higung der Ferti	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	gend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile estätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", en, erythemwirksam identische Werte zu den originalen sen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			original	ausgeführt Leistungsstufe? Leistungsstufe? 2.8. '2' oder 300W o. Ökomodus)		
		Anz.	ArtNr.		ArtBezeichnung		äquivalent	orig	aus Leis (z.B 300 Öke		
	GB-1	4	B100860	Independent	e Ultra 600W		X				
					ht BLUE 160W R by new technology						
					nt GREEN 160W R by new technology			川			
	OT/ST (lang)	8	290120		nt YELLOW 160W R by new technology		X	빔			
	UT (lang)	6	290100		nt BLUE 160W R by new technology		X	닒			
					at GREEN 160W R by new technology			H			
	UT (lang)	5	290120		nt RED 160W R by new technology		X	HI			
	UT (lang)	5	290130	Rainbow Lig	nt YELLOW 160W R by new technology		X				
		;2	;1;Öko-Modus eins	stellen;1;Vorsch	altgeräteplatte P10 entnehmen						
=_300 ·	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge										
290 280	bzw. das Gerä	te- und b uteile ord nkraft e (Pflichtf er Fachkr	Betriebsbuch bz Inungsgemäß d ield)	w. den Gerä	und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhal epass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß Firma Betreiber Straße/Nr. Plz./Ort Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift Betreiber/in	dass die a durchgef	inge ge	bene	n optisch		
270	Germany Phon	ne: +49 (0	H Industriestraße D)5931 9830-0 F Tology.de / ww	ax: +49 (0)59.	31 9830-97	•	Contract Teather/copy Come		NEW LERWING OSA		