

400

03 BESTÄTIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm

Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.

390

Hersteller des Belichtungsgerätes:

VDL Hapro International, P.O.Box 73, 4420 AC Kapelle, Netherlands

Bezeichnung Belichtungsgerät:

UV-Kit ID-507: Luxura 720 SLI High Intensive

Zusatzinfo zum Gerät:

Geräte-Nr. Belichtungsgerät:

Butler-ID: 507

Artikel-Nr./Bestell-Nr.:

UV-Variante: RainbowLight

370

Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.

(Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)

OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE

Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).

| | Anz. | Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung | Bauteil | | Durchgeführte Maßnahmen (bitte ankreuzen / eintragen) | |
|--------------|------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | | | äquivalent | original | ausgeführt | Leistungsstufe? (z.B. '2' oder 300W o. Ökomodus) |
| GB-1 | 6 | 145666 | Hapro Komplettsystem | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| OT/ST (lang) | 10 | 290100 | Rainbow Light BLUE 160W R by new technology | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| OT/ST (lang) | 10 | 290110 | Rainbow Light GREEN 160W R by new technology | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| OT/ST (lang) | 9 | 290120 | Rainbow Light RED 160W R by new technology | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| OT/ST (lang) | 10 | 290130 | Rainbow Light YELLOW 160W R by new technology | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| UT (lang) | 7 | 290100 | Rainbow Light BLUE 160W R by new technology | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| UT (lang) | 7 | 290110 | Rainbow Light GREEN 160W R by new technology | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| UT (lang) | 7 | 290120 | Rainbow Light RED 160W R by new technology | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| UT (lang) | 6 | 290130 | Rainbow Light YELLOW 160W R by new technology | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- 1: Bei Verwendung von HPS-Filterscheiben im GB-Bereich:
Vorschaltleistung für GB-Strahler um je 100W reduzieren!
INFO: Der GB muß mit je zwei Filtern betrieben werden!
1. Weissfilter Soladur (Schriftcode 02930) Best.Nr. 650723, Einbau zum Strahler!
2. Blaufilter SPS=UVISOL (Schriftcode 30020) Best.Nr. 540264
oder HPS-Filter (verspiegelt), Einbau zum Körper!
==> Die Blaufilter MUG 6 (Schriftcode 02801) dürfen nicht eingesetzt werden!

Zusätzlich auszuführende Arbeiten am Belichtungsgerät:

290

Senden Sie ein Exemplar unterschrieben (Fachkraft und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten daraufhin die Konformitätserklärung, bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerätepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die angegebenen optisch wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden.

Firma der Fachkraft

Firma Betreiber

Straße/Nr.

Straße/Nr.

Plz./Ort

Plz./Ort

E-Mail Adresse (Pflichtfeld)

Kunden-Nr.
E-Mail Adresse (Pflichtfeld)

Vor-/Name der Fachkraft

Ansprechpartner Betreiber

Datum/Unterschrift der Fachkraft

Datum/Unterschrift
Betreiber/in

270

UV-POWER-LICHT GMBH Industriestraße 24-26 49716 Meppen /
Germany Phone: +49 (0)5931 9830-0 Fax: +49 (0)5931 9830-97
E-mail: info@new-technology.de / www.new-technology.de



Creation-Date: