400	IO3 BE	stä	TIGUN	lGzur U	Imrüstuna auf	die Bestrahlunc	asstärke Eer	0.3V	V/a	m	
390	O3 BESTÄTIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0.3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.										
	Hersteller des Belichtungsgerätes: Bezeichnung Belichtungsgerät: Zusatzinfo zum Gerät:				JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef						
<u>= 380</u>					UV-Kit ID-636: Soltron XS-40 xtra Twin Power						
=		Geräte-Nr. Belichtungsgerät.				Butter-ID: 636					
<u>= 370</u>	Artikel-Nr./Bestell-Nr.: UV-Variante: RainbowLight Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.										
	(Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)										
E 360	OPTISCH Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	WIRKS bzw. Er ezeichn rücksicl	SAME BAUTE stinverkehrbring ung NEW TECHN htigung der Ferti	<u>= _E</u> er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	olgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", ızen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			Bauteil		ausgefühlte Waßuaymen (pitte aukrenzeu / eiutuageu) (2.8. "2" oder 3000 V. o. Čkorm o dus)	
		Anz.	ArtNr.		ArtI	Bezeichnung		äquiv	original	ausgefül Leistung: (z.B. "2" c 300W o. Ökomoc	
	OT/ST (kurz)	2	200168	Röhre Soltro	on Trend E10 8W			X			
	GB-1	3	100852	Independence Ultra 250-520W SE Rainbow Light BLUE 160W R by new technology				X X			
	OT/ST (lang)	5	290100								
	OT/ST (lang)	5	290110	Rainbow Lig	ht GREEN 160W R by new	N R by new technology					
	OT/ST (lang)	4	290120	Rainbow Lig	ht RED 160W R by new te	echnology	ology				
	OT/ST (lang)	4	290130	Rainbow Lig	ht YELLOW 160W R by n	ew technology		x			
	UT (lang)	6	290040	Rainbow Lig	Rainbow Light BLUE 100W R by new technology						
	UT (lang)	6	290050	Rainbow Light GREEN 100W R by new technology							
	UT (lang)	5	290060	Rainbow Light RED 100W R by new technology				X			
	UT (lang)	5	290070	Rainbow Lig	Rainbow Light YELLOW 100W R by new technology						
310		_									
=_30V .	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge										
	Senden Sie ein	Exemp				x: +49 (0)5931 -983098, S bestätigt mit seiner Unter					
Ξ 290		uteile or		enden Arbeiten ordnung: Firma Betreiber							
	Straße/Nr.				Straße/Nr.						
	Plz./Ort					Piz./Ort					
= = = 280	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					
	Vor-/Name de	r Fachk	raft			Ansprechpartner Betreiber					
1	Datum/Unterso Fachkraft	hrift de	r			Datum/Unterschrif Betreiber/in	t				
270	Germany Phor	ie: +49 (H Industriestraße 0)5931 9830-0 F nology.de / ww	ax: +49 (0)59	31 9830-97		Internet Terretorie	t about the second seco		NEW TEXANOLOGY	