= 400	103 BE	stä		Gzur U	Imrüstuna auf	die Bestrahlund	asstärke Eer	0.3V	V/a	m	
<u> </u>	O3 BESTÄTIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0.3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.										
	Hersteller des Belichtungsgerätes:				JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef						
<u>= 380</u>	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-812: Ergoline Inspiration 400-S Twin Power						
		Zusatzinto zum Gerät:									
=	Geräte-Nr. Belichtungsgerät.				Butler-ID: 812						
= 370	Artikel-Nr./B	Artikel-Nr./Bestell-Nr.: UV-Variante: RainbowLight									
-	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen										
-	Bestimmung	gen, di	e ihm übertrag	genen Arbe	iten beurteilen und	mögliche Gefahren	erkennen kann	-	1942 (1944).		
	Der Hersteller der Markenb dass unter Be	bzw. Er ezeichn rücksicl	ung NEW TECHN htigung der Ferti	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	lgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", zen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen sisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			Bauteil		Durchgeführte Maßnahmen (pitte ankreuzen / eintragen) (2000 v 2	
		Anz.	ArtNr.		ArtB	Bezeichnung		äquivalent	original	ausgeführt Leistungsstr (z.B. "2" od 300W o. Ökomodus	
	OT/ST (kurz)	2	205297	BEAUTY LIGHT red intensive tan x-press power 8W "CS" 33,5cm			X				
	GB-1	3	100852	Independence Ultra 250-520W SE				X			
	OT/ST (lang)	6	290100	Rainbow Lig	ht BLUE 160W R by new technology			x [
	OT/ST (lang)	/ST (lang) 6 290110 Rainbow Light GR				t GREEN 160W R by new technology					
	OT/ST (lang)	6	290120	Rainbow Lig	ht RED 160W R by new te	chnology	ogy				
	OT/ST (lang)	6	290130	Rainbow Lig	ht YELLOW 160W R by ne	ew technology		X			
	UT (lang)	4	290080	Rainbow Light BLUE 120W R 2m by new technology				X			
	UT (lang)	4	290085	Rainbow Lig	Rainbow Light GREEN 120W R 2m by new technology						
	UT (lang)	3	290090	Rainbow Light RED 120W R 2m by new technology							
	UT (lang)	3	290095	Rainbow Lig	Rainbow Light YELLOW 120W R 2m by new technology						
= 300 -	Zusätzlich auszuführende Ar										
	am Belichtungsge Senden Sie ein		lar unterschrieb	en (Fachkraft	und Betreiber) an Fax	c: +49 (0)5931 -983098, S	ie erhalten darau	i fhin die	Konf	formitätserklärung.	
	bzw. das Gerä	te- und	Betriebsbuch bz	w. den Gerä	tepass! Die Fachkraft k	oestätigt mit seiner Unte	rschrift, dass die a	inge ge	bene	n optisch	
<u>= 290</u>	wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden Firma der Fachkraft Firma Betreiber										
	Straße/Nr.					Straße/Nr.					
<u> </u>	Plz./Ort	(DA!-L	fold)		Plz./Ort						
<u>= 280</u>	E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Vor-/Name der Fachkraft					Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					
	Vor-/Name de Datum/Unterso				Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift						
	Fachkraft										
270 	Germany Phor	1e: +49 (H Industriestraße (0)5931 9830-0 F nology.de / ww	ax: +49 (0)59.	31 9830-97			e Covience A Traditional Original	ł	NEW REGIMEND 34	