400						die Bestrahlungsstärl h Austausch der Allteile gegen				
390	äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen ( Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
			:htungsgerät			H/Rottbitzer Strasse69/53		Honn	ef	
80	Bezeichnung Belichtungsgerät: Zusatzinfo zum Gerät:				UV-Kit ID-827: Ergoline Affinity 500-S Twin Power o. Shoulder Tan					
	Geräte-Nr. Belichtungsgerät.					Butto	r-ID: 827			
370	Artikel-Nr./B	estell-N	r.:			UV-Varia	nte: Rainb	-		
	(Als Fachkro	aft gilt, v	ver aufgrund	seiner fach	nlichen Ausbildung, I	eauftragen Sie eine autorisi Kenntnisse und Erfahrunger mögliche Gefahren erkenn	n sowie K	(enntr		er einschlägigen
60	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Erst zeichnu rücksicht	ng NEW TECHN igung der Ferti	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	bestätigt mit einer geso izen, erythemwirksam ic	uivalenten optisch wirksamen l onderten "Äquivalenz Bestätigu dentische Werte zu den origina nern sind hier maßgebend).	ng",	Bar Bar		ausgeführte Wagward (pilte aukrensen / eintra (pilte aukrensen / eintra (2.B. "2" oder 300W o. Ökormodus)
		Anz.	ArtNr.		ArtBe	ezeichnung		äquivalent	original	ausgeführt Leistungsstui (z.B. "2" ode 300W o. Ökomodus)
	OT/ST (kurz)	2	205295	BEAUTY LIC	GHT red intensive tan 8w "C	S" 31cm		X		
	GB-1	3	100852	Independent	ce Ultra 250-520W SE			x		
	OT/ST (lang)	T/ST (lang) 7 290100 Rainbow Light BLUE 160W R by new ter				chnology		x		
	OT/ST (lang) 7 290110 Rainbow Light GREEN 160W R by new t				technology		<b>x</b>			
	OT/ST (lang)	6	290120	Rainbow Lig	ht RED 160W R by new tec	hnology		x		
	OT/ST (lang)	6	290130	Rainbow Lig	ht YELLOW 160W R by nev	w technology		x		
	UT (lang)	5	290040	Rainbow Lig	ht BLUE 100W R by new te	chnology		x		
	UT (lang)	4	290050	Rainbow Light GREEN 100W R by new technology				X		
	UT (lang)	UT (lang) 4 290060 Rainbow Light RED 100W R by new technology   UT (lang) 4 290070 Rainbow Light YELLOW 100W R by new technology				hnology		X		
	UT (lang)					DW 100W R by new technology				
00.										
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									
						+49 (0)5931 -983098, Sie erhalt estätigt mit seiner Unterschrift, c				
90		iteile ord				den Arbeiten ordnungsgemäß Firma Betreiber				
	Straße/Nr.					Straße/Nr.				
	lz./Ot					Plz./Ort				
	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld				
00						Ansprechpartner Betreiber				
.80	Vor-/Name de	r Fachkro	aft							
80			fit .			Datum/Unterschrift Betreiber/in	-			