400	Es wird hiermi	erklärt,	dass das nach	folgend ange	Imrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer gebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die ange	egeber	ien ol	riginalen oder		
äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, notwendigen Reduzierungen der Vorschaltteistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grund Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizul							n/abklemmen usw.), den ge dieser Erklärung gilt der auteilen, ist zum Nachweis, eine			
			chtungsgerä		KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach					
380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-887: KBL megaSun 4800 Ultra Power ep p2 (ab 02/10)					
	Zusatzinto zum Gerät:					-				
	Geräte-Nr. Belichtungsgerät.				Butter-ID: 887	,				
370	Artikel-Nr./B	estell-	Nr.:		UV-Variante: Rair	bowLig				
					en der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fac nlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie			er einschlägigen		
					iten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kan					
	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Er zeichn rücksicl	ung NEW TECHÑ ntigung der Ferti	jer der nachfo IOLOGY (NT), igungstoleran	olgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", izen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).		uteil	Durchgeführte Maßnahr (pitte ankreuzen / eintra 2. B 2. oder 2. Kom odus) Ökom o.		
		Anz.	ArtNr.		ArtBezeichnung	äquivalent	original	ausgeführt Leistungsstui (z.B. "2" ode 300W o. Ökomodus)		
	OT/ST (kurz)	2	208280	Max Warp 8	00 X-TEND M80 80W (P2)	X				
	GB-1	3	100401	High Energy	TX	X				
	OT/ST (lang)	6	290100	Rainbow Lig	ht BLUE 160W R by new technology	X				
	OT/ST (lang)	6	290110	Rainbow Lig	ht GREEN 160W R by new technology	X				
	OT/ST (lang)	5	290120	Rainbow Lig	ht RED 160W R by new technology	X				
	OT/ST (lang)	5	290130	Rainbow Lig	ht YELLOW 160W R by new technology	X				
	UT (lang)	4	290140	Rainbow Lig	ht BLUE 180W R - 1,9m -by new technology	X				
	UT (lang)	4	290150	Rainbow Lig	ht GREEN 180W R - 1,9m -by new technology	X				
	UT (lang)	3	290160	Rainbow Lig	ht RED 180W R - 1,9m - by new technology	X				
	UT (lang)	3	290170	Rainbow Lig	ht YELLOW 180W R - 1,9m - by new technology	X				
00	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge					P		1		
90	bzw. das Gerä	e- und iteile or	Betriebsbuch b:	zw. den Gerä	und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten darau tepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die , sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchge Firma Betreiber	an ge ge	ebene	en optisch		
	Straße/Nr.				Straße/Nr.					
	Piz./Ort	Piz./Ort								
	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)				Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					
100	-				Ansprechpartner Betreiber					
280	Vor-/Name de	r Fachk	raπ							
280	Vor-/Name de Datum/Untersc Fachkraft				Datum/Unterschrift Betreiber/in					