

400

# 03 BESTÄTIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm

Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen ( Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.

390

Hersteller des Belichtungsgerätes:

KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach

Bezeichnung Belichtungsgerät:

UV-Kit ID-889: KBL megaSun 5600 Super cpi (ab 02'10)

Zusatzinfo zum Gerät:

Geräte-Nr. Belichtungsgerät:

Butler-ID: 889

Artikel-Nr./Bestell-Nr.:

UV-Variante: RainbowLight

370

Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.

(Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)

## OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE

Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).

|  | Anz. | Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung                                     | Bauteil                             |                          | Durchgeführte Maßnahmen<br>(bitte ankreuzen / eintragen) |   |                          |                          |                          |
|--|------|----------|--|-------------------------------------|--------------------------|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |      |          |  | äquivalent                          | original                 | ausgeführt   | Leistungsstufe?<br>(z.B. '2' oder<br>300W o.<br>Ökomodus) |                          |                          |                          |
| OT/ST (kurz)   | 2    | 208280   | Max Warp 800 X-TEND M80 80W (P2)                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                 | <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| GB-1   | 4    | 100401   | High Energy TX                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                 | <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| OT/ST (lang)   | 6    | 290040   | Rainbow Light BLUE 100W R by new technology          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                 | <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| OT/ST (lang)   | 6    | 290050   | Rainbow Light GREEN 100W R by new technology         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                 | <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| OT/ST (lang)   | 6    | 290060   | Rainbow Light RED 100W R by new technology           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                 | <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| OT/ST (lang)   | 6    | 290070   | Rainbow Light YELLOW 100W R by new technology        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                 | <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| UT (lang)  | 4    | 290075   | Rainbow Light BLUE 120W R - 1,9m by new technology   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                 | <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| UT (lang)  | 4    | 290076   | Rainbow Light GREEN 120W R - 1,9m by new technology  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                 | <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| UT (lang)  | 4    | 290077   | Rainbow Light RED 120W R - 1,9m by new technology    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                 | <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| UT (lang)  | 4    | 290078   | Rainbow Light YELLOW 120W R - 1,9m by new technology | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                 | <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Zusätzlich auszuführende Arbeiten am Belichtungsgerät: |      |          |  |                                     |                          |  |   |                          |                          |                          |

290

Senden Sie ein Exemplar unterschrieben (Fachkraft und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten daraufhin die Konformitätserklärung, bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerätepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die angegebenen optisch wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden.

|                                  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|
| Firma der Fachkraft              |  | Firma Betreiber                            |  |
| Straße/Nr.                       |  | Straße/Nr.                                 |  |
| Plz./Ort                         |  | Plz./Ort                                   |  |
| E-Mail Adresse (Pflichtfeld)     |  | Kunden-Nr.<br>E-Mail Adresse (Pflichtfeld) |  |
| Vor-/Name der Fachkraft          |  | Ansprechpartner Betreiber                  |  |
| Datum/Unterschrift der Fachkraft |  | Datum/Unterschrift Betreiber/in            |  |

270

UV-POWER-LICHT GMBH Industriestraße 24-26 49716 Meppen /  
Germany Phone: +49 (0)5931 9830-0 Fax: +49 (0)5931 9830-97  
E-mail: info@new-technology.de / www.new-technology.de



Creation-Date: