400 =	*				mrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eei				
390	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.								
= ^^^	Hersteller d	es Beli	chtungsgerät	es:	KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach				
<u> </u>	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-892: KBL megaSun 5600 Ultra Power ep (ab 02	(10)		
	Zusatzinfo zum Gerät:								
=	Geräte-Nr. Belichtungsgerät:				Butter-ID: 892				
<u>=</u> 370	Artikel-Nr./B			n Tätiakeite	UV-Variante: RainbowLight n der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.				
	(Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)								
	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Ers ezeichne rücksich	ung NEW TECHN ntigung der Ferti	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	lgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", zen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).		original	ausgeführt Leistungsstufe? (2.B2. oder 300W o. Ökomodus)	
		Anz.	ArtNr.		ArtBezeichnung	äauivalent	orig	ausę Leisi (z.B. 300t Öko	
	OT/ST (kurz)	2	208280	Max Warp 80	00 X-TEND M80 80W (P2)	X			
	GB-1	4	100401	High Energy	TX	X			
	OT/ST (lang)	ST (lang) 6 290100 Rainbow Li			ht BLUE 160W R by new technology	X			
	OT/ST (lang)	6	290110	Rainbow Lig	nt GREEN 160W R by new technology	X			
	OT/ST (lang)	6	290120	Rainbow Lig	ht RED 160W R by new technology	X			
	OT/ST (lang)	6	290130	Rainbow Lig	ht YELLOW 160W R by new technology	X			
	UT (lang)	4	290140	Rainbow Lig	ht BLUE 180W R - 1,9m -by new technology	X			
	UT (lang)	4	290150	Rainbow Lig	ht GREEN 180W R - 1,9m -by new technology	X			
	UT (lang)	4	290160	Rainbow Lig	X				
	UT (lang)	4	290170	Rainbow Light YELLOW 180W R - 1,9m - by new technology					
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge								
290 290	bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerät				epass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die	Straße/Nr. Piz./Ort			
=_280	Vor-/Name der Fachkraft				E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)			
	Datum/Unterschrift der Fachkraft				Datum/Unterschrift Betreiber/in				
<u></u>	Germany Phon	ie: +49 (H Industriestraße 0)5931 9830-0 F	ax: +49 (0)593	31 9830-97	our Technology		New Lethinologia	